

**HOLEX****TMSERROR, Vlies szerkezet: 220****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5115 220
GTIN	4045197575036
Árucikk kategória	GGN

**Leírás****Kivitel:**

**Szintetikus nylonvlies, csiszolószemcsével**, műgyanta kötésbe ágyazva. Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz, szárazon és nedvesen használható. **(mint az 556015; 556110; 556115 sz.)**.

Mint az 556115 sz.

**Előny:**

- **Igazodik a munkadarab alakjához.**
- **A nyílt szerkezet megakadályozza az eltömődést és csökkenti a hőképződést.**
- **Egyenletes a csiszolt felület.**
- **Szárazon és nedvesen is használható.**
- **Rozsdaképző alkotóelemeket nem tartalmaz.**

**Felhasználás:**

Használható kézzel, az 556020 sz. kézi csiszolótömbön vagy rezgőcsiszolón. **Közepes / középfinom:** univerzálisan használható vakrozsdá, kisebb szennyeződések, elszíneződések eltávolításához; előcsiszolt vagy kefézett felületek utáncsiszolásához, lakkozás előtti zsírtalanításhoz, tisztításhoz.

**Tartalma:**

**4 tekercs / kiszerezés.**

**Figyelem:**

**Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiszerelés készletben! Rendelési információ:  
1 készlet = 1 kiszerelés.**

## Műszaki leírás

Kivitel	A Fine
Szemcseméret	240 - 280
Festék	zöld
Finomsági fok	közepes
Vlies szerkezet	220
Tartalom	4
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Görgőszélesség	115 mm
Tekereshossz	10 m
Terméknév attribútum	115 mm × 10 m
Termék fajtája	Csiszolóvlies tekercs

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		

Fa	alkalmas
Kőzet	feltételesen alkalmas
Lakk	alkalmas
Uni	alkalmas
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas
Száraz	alkalmas

---

## Tartozék

Csiszolóvlies tekercs Vlies szerkezet 220

556115 220