

HOLEX**Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa, Ø 115 mm, Szemcseméret: 180****Rendelési adatok**

Rendelés száma	GG5694 180
GTIN	4045197575173
Árucikk kategória	GGN

Leírás**Kivitel:**

Tépőzárás vlies csiszolótárcsa áttűzött szövetalátéttel a tépőzár biztos tapadásához. Kivehető központosító maggal a tárcsa pontosabb pozícionálásához és jobb tapadásához a tartótányéron (az 566965 sz. tépőzárás csiszolótárcsával kb. 50 %-kal alacsonyabb a vibrációs szint.) Az 566940 sz.-nak felel meg.

Szabvány:

Tépőzárás csiszolóvlies tárcsa kivehető központosító maggal (mint az 566940; 566950).

Felhasználás:

Sarokcsiszolókon az 566960 ill. 566965 sz. tépőzárás csiszolótárcsával. Finiseléshez, mattírozás, átmenetek készítéséhez az érdesség mélységének jelentős csökkenése mellett, valamint könnyű tisztítási (pl. futtatási színek eltávolításához) és sorjázási munkákhoz.

Tartalma:

80 tárcsa / kiserelés.

Figyelem:

Tépőzárás csiszolótárcsákat előcsiszoláshoz lásd a 567705 sz.-tól. Megrendelés egyenként nem lehetséges, csak kiserelés készletben! Rendelési információ: 1 készlet = 1

Műszaki leírás

Festék	piros
Kivitel	A medium

Finomsági fok	közepes
Szemcseméret	180
Tárcsa Ø	115 mm
Tartalom	80
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 115 mm
Maximális kerületi sebesség	40 m/s
Termék fajtája	Csiszoló vliés

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		

Tartozék

Tépőzáras csiszolóvliés tárcsa, Ø 115 mm, Szemcseméret:
180

566940 180