



## Nyitott tárolódoboz, Horganyzott, Típus: 3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	963342 3
GTIN	4052939476568
Árucikk kategória	96H

### Leírás

#### Kivitel:

Acéllemezből a nagy mechanikus terhelések érdekében, nagy terhelhetőség egymásra helyezéskor. Nagyon stabil a visszahajtott peremnek köszönhetően.

Tűzhorganyzott. **DIN EN ISO 1461.**

Magasság: 200 mm

Szélesség: 220 mm

Mélység: 352 mm

Belső szélesség: 198 mm

Belső mélység: 300 mm

Szín: horganyzott

### Műszaki leírás

Vonalkódhoz előkészítve a hátoldalon	nem
Mélység	352 mm
Kémlőablakhoz előkészítve	igen
Rögzítés fiókokban	nem
Kémlőablakhoz előkészítve ömlesztett áru szétválasztóként	nem

Típus	3
Fedélhez előkészítve egymásra helyezhető	igen
Feliratozási lehetőség	behelyezett tábla által
Magasság	200 mm
Szélesség	220 mm
Szín	horganyzott
Anyag	Acéllemez
Belső szélesség	198 mm
Belső mélység	300 mm
Gyártó jelölése	14/7 sorozat
Terméknév attribútum	Horganyzott
Festék	horganyzott
Termék fajtája	Nyitott tárolódoboz

---

## Tartozék

Fedélhorganyzott Nyitott tárolódobozok típus 3	963346 3
Átlátszó fedél, felhajtható Nyitott tárolódobozok típus 3	963345 3