



Biztonsági szekrény Q-Pegasus 90 típus, Szélesség: 900mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	981015 900
GTIN	2050001709738
Árucikk kategória	96G

Leírás

Kivitel:

Acéllemez szekrényház, integrált ajtórogzítóval, belső korpusz vegyileg ellenálló felülettel.

- **Polcok rögzítése 32 mm-es osztásban.**
- **Alsó gyűjtőtálca (StawaR szerint).**
- **Levegőkivezető csatlakozóval (NW 75).**
- **Ajtórogzítóval.**
- **Profil hengerzárral zárható, ajtózárakba integrálható. A Hoffmann zárrendszerrel nem kompatibilis.**
- **4 beállítóval a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez.**

AGT-vel (aszinkron kapcsolású ajtómeghajtás), **TSA**-val (ajtócsukó automatika) hallható és látható figyelmeztető jelzéssel és beépített ajtórogzító szerkezettel. 2 ajtós

Felhasználás:

Gyúlékony veszélyes anyagok előírászerű tárolása a munkatérben.

Szabvány:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Tartalom:

Szekrény 3 polccal, perforált lemez-betéttel és műanyag bevonatú csepegtető tálccával és lábázat takaróval, 1 gépnaplóval.

Szín:

Szekrényház RAL 7016 antracitszürke, ajtók **RAL 5005 élénkkék** színben.

Figyelem:

Rendszeres időközönként (évente) egy arra jogosult személlyel el kell végeztetni a biztonsági szekrények szakszerű karbantartását és ellenőrizni a kell működőképességét.

Műszaki leírás

Polclapok száma	3
Alsó gyűjtőtálcák száma	1
Hasznos magasság	1647 mm
Alsó csepegtető tálca térfogata	23 l
Polclapok teherbírása	75 kg
Súly	368 kg
Mélység	615 mm
Szélesség	893 mm
Perforált lemez-betétek száma	1
Hasznos mélység	522 mm
Hasznos szélesség	750 mm
Magasság	1953 mm
Magasságállítás osztása	32 mm
Szín kiválasztása	Ház RAL 7016, előlapok RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Tűzálló képesség	90 min
Termék fajtája	Biztonsági szekrény