

**Acéllemez horganyzott rakodópól, Szélesség 2500 mm, Mélység: 800mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	990805 800
GTIN	4004514202079
Árucikk kategória	96P

**Műszaki leírás**

Mélység	800 mm
Szélesség	2500 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	400 kg
Polclap vastagsága	40 mm
Anyag	horganyzott
Terméknév attribútum	Szélesség 2500 mm
Termék fajtája	Polclap