

Farostlemez rakodópól, Szélesség 2250 mm, Mélység: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	990820 800
GTIN	4004514202192
Árucikk kategória	96P

Műszaki leírás

Polclap rögzítés módja	Kulcslyuk alakú lyukasztás
Mélység	800 mm
Szerelés szükséges	igen
Vastagság	19 mm
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Szélesség	2250 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	400 kg
Lapvastagság	19 mm
Terméknév attribútum	Szélesség 2250 mm
Termék fajtája	Polclap