

## Gyűjtőedény 200 l hordókhöz horganyzott, gurítható, Hordók számaxhordó tartalma (l): 2X200



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981260 2X200
GTIN	2050002050594
Árucikk kategória	96U

### Leírás

#### Kivitel:

2–2 kormányozható és fix poliamid keréssel (Ø 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. **Tartóhevederes rögzítőeszközzel.**  
EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

#### Felhasználás:

200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz.**

#### Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

#### Figyelem:

Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhöz 981480 – 1485 sz. alatt talál.

Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos

Gyűjtőtérfogat: 211 l

Felfekvési magasság: 515 mm

Szélesség: 1200 mm

Mélység: 800 mm

Tárolható 200 l hordók száma: 2

Felületi terhelés: 1000 kg/m<sup>2</sup>**Műszaki leírás**

Súly	85 kg
Mélység	800 mm
Hordók száma	2
Hordó tréfogata	200 l
Szélesség	1200 mm
Tárolható 200 l hordók száma	2
Gyűjtőtérfogat	211 l
Tartóhevederes szerkezettel	1×2 hordóhoz
Felfekvési magasság	515 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Termék fajtája	Gyűjtőedény