

Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz festett, gurítható, Hordók száma x hordó tartalma (l): 1X200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981265 1X200
GTIN	2050002050754
Árucikk kategória	96U

Leírás

MEGJEGYZÉS: Színválasztás lehetséges

Kivitel:

2–2 kormányozható és fix poliamid keréssel (Ø 180 mm). 1 kormányozható kerék rögzítőfékkel. Tolómarkolattal és horganyzott ráccsal. **Tartóhevederes rögzítőeszközzel.**

Lakkozott.

Felhasználás:

200 l hordók biztonságos üzemen belüli mozgatásához. Az 1–3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1–4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannrichtlinie).

Szín:

Alap kivitelben RAL 5012 világoskék.

Figyelem:

Hordóbakokat és görgős tartókat 200 l hordókhöz 981480 – 1485 sz. alatt talál.

Tárolás: Maró anyagok tárolása tilos

Gyűjtőtérfogat: 203 l

Felfekvési magasság: 610 mm

Szélesség: 800 mm
Mélység: 800 mm
Tárolható 200 l hordók száma: 1
Felületi terhelés: 1000 kg/m²

Műszaki leírás

Mélység	800 mm
Tartóhevederes szerkezettel	1×1 hordóhoz
Súly	71 kg
Hordó tréfogata	200 l
Tárolható 200 l hordók száma	1
Hordók száma	1
Gyűjtőtérfogat	203 l
Szélesség	800 mm
Felfekvési magasság	610 mm
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	1-3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Termék fajtája	Gyűjtőedény