

**Ansell****Hővédelmi kesztyű pár ActivArmr® 42-474, Kesztyűméret: 10****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 094620 10      |
| GTIN              | 10076490439115 |
| Árucikk kategória | 04P            |

**Leírás****Kivitel:**

**Crusader Flex® 42-474.** Különösen ellenállóképes **hővédelmi kesztyű** poliészterből izzadság felszívó vlies belső béléssel. **Nagyobb fogásbiztonság** olajos felületeknél a nitril bevonatnak köszönhetően. Mosógépben mosható. Rövid ideig forró tárgyakhoz használható **180 °C-ig (kontakthó).**

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

|  |              |
|--|--------------|
| EN 388 átszúrással szembeni ellenállás | 1            |
| Tapintási érzet                        | nem alkalmas |
| Olajos fogás                           | jó           |
| Bélés anyaga                           | Vlies anyag  |
| Szellőzés                              | mérsékelt    |

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| DMF mentes                          | nem                    |
| Szilikonmentes                      | nem                    |
| EN 388 kopásállóság                 | 2                      |
| Hideg elleni védelem                | nem alkalmas           |
| Hővédelem                           | nagyon jó              |
| EN 388 vágással szembeni ellenállás | 2                      |
| EN 388 továbbszakadási ellenállás   | 4                      |
| Nedves fogás                        | nem alkalmas           |
| Bevonat anyaga                      | Nitril                 |
| Illeszkedés                         | jó                     |
| Kesztyűméret                        | 10                     |
| Kesztyű típus                       | Hővédelmi kesztyűk     |
| Védelmi kategória                   | III. kategória         |
| Kesztyű tulajdonságai               | Lángálló, X fokozat    |
| Kesztyű tulajdonságai               | Élelmiszer tanúsítás   |
| Kesztyű tulajdonságai               | Szilikonmentes         |
| EN 388                              | 2241B                  |
| EN 407                              | X2XXXX                 |
| Érintkező hő max.                   | 250 °C                 |
| Hordozóanyag                        | Poliészter-vlies pamut |
| Bevonat                             | Nitril                 |
| Bevonat változat                    | Teljes bevonat         |
| Festék                              | fehér                  |
| Anyag                               | Nitril                 |
| Felhasználás                        | többször használatos   |
| Hossz                               | 330 mm                 |
| Tartalom                            | 12                     |
| Mosás                               | 40 °C színes ruha      |
| Felhasználási tartomány             | Heavy Duty             |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Hővédelem max.         | 180 °C             |
| Vágásvédelmi kategória | B                  |
| Szabvány               | EN 407             |
| Súly                   | 74,6 g             |
| Termék fajtája         | Hővédelmi kesztyűk |