

## Gyűjtőedény 1000-l-IBC tartályhoz festett, Száma IBC×IBC tartalom (l): 1X1000



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981310 1X1000
GTIN	2050001937612
Árucikk kategória	96U

### Leírás

**Kivitel:**

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.  
Horganyzott ráccsal.

**Felhasználás:**

Szennyezett **IBC** (Intermediate Bulk-Container) és **KTC** (konténer tartály) biztonságos tárolásához. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

**Szabvány:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Szín:**

**Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.**

### Műszaki leírás

Gyűjtőtérfogat	1000 l
Tárolható IBC/KTC-k száma	1

Mélység	1460 mm
Súly lakkozott	180 kg
Magasság	630 mm
Szélesség	1460 mm
Súly horganyzott	194 kg
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény