

## Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz festett, ráccsal, Hordók számaxhordó tartalma (l) / típus: 1X200



### Rendelési adatok

Rendelés száma	981285 1X200
GTIN	2050001937568
Árucikk kategória	96U

### Leírás

**Kivitel:**

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

**Felhasználás:**

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek felöltéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

**Szabvány:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Szín:**

**Alapkivitelben RAL 5012 világoskék.**

**Figyelem:**

Hordóbakokat 200 l hordókhöz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Súly	57 kg
Gyűjtőtérfogat	203 l
Mélység	800 mm

Szélesség	800 mm
Magasság	460 mm
Tárolható 200 l hordók száma	1
Hordók száma	1
Hordó tréfogata	200 l
Felületi terhelés	1000 kg/m <sup>2</sup>
Anyagvastagság	3 mm
Szín kiválasztása	RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása tilos
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény