

Gyűjtőedény 200 l hordókhhoz horganyzott, ráccsal, Hordók száma×hordó tartalma (l) / típus: 1X200



Rendelési adatok

Rendelés száma	981275 1X200
GTIN	4052462020665
Árucikk kategória	96U

Leírás

Kivitel:

3 mm acéllemezből. Aláfutási magasság 100 mm.

Horganyzott ráccsal.

EN ISO 1461 szerint tűzhorganyzott.

Felhasználás:

A biztonságos tároláshoz és 200 l hordók és kis göngyölegek kiöntéséhez. Az 1 – 3 GHS kategóriába tartozó **gyúlékony folyadékokhoz**, valamint az 1 – 4 GHS kategóriába tartozó **vízre veszélyes folyadékokhoz**.

Szabvány:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Figyelem:

Hordóbakokat 200 l hordókhöz a 981480 sz. és 981490 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hordó tréfogata	200 l
Magasság	460 mm
Gyűjtőtér fogat	203 l

Hordók száma	1
Mélység	800 mm
Súly	60 kg
Szélesség	800 mm
Tárolható 200 l hordók száma	1
Felületi terhelés	1000 kg/m ²
Anyagvastagság	3 mm
Anyag	horganyzott
Tárolás	Gyúlékony anyagok tárolása engedélyezett
Tárolás	Környezetre káros anyagok tárolása
Tárolás	Maró anyagok tárolása tilos
Tárolás	1 – 3 vízveszélyeztetési osztály tárolása
Termék fajtája	Gyűjtőedény