

Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 469 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3048/2146mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990860 3048/2146
GTIN	4004514224880
Árucikk kategória	96P

Leírás

Kivitel:

16 mm-es farost lemezekkel. A rakodási szintek 38 mm-es osztásban állíthatóak. Gyors szerelés kizárólag illesztéssel, csavarok nélkül, a profilok kulcslyuk alakú illesztési pontjainál. Maximális **mezőterhelés:** akár 720 kg, maximális **mezőterhelés:** max. 3200 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Alappolc: Névleges méret = Külső méret mm

Keret mélysége összesen: Névleges méret = külső méret mm

Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek. Különösen egyszerűen mozgatható és szerelhető.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **Szállítás csak alappolcként lehetséges, polcbővítésként nem. Szükség esetén 2 vagy több alappolc kapcsolható fixen össze egymással egy polcsorra a (tartozék) összekötő elemek segítségével.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 100 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Szerelés szükséges	igen
Szélesség	2146 mm
Polc terhelhetősége	577 kg
Polclap mélysége	469 mm
Magasság	3048 mm
Polclap szélessége	2146 mm
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Forgácslap rakodási szintek száma	4
Polc szélessége = felépítmény mérete	2146 mm
Polc felépítése	Alappolc
Mélység	469 mm
polcmélység	469 mm
Polc szélessége	2146 mm
Polcmagasság	3048 mm
Lapvastagság	16 mm
Magasságállítás osztása	38 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 469 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc