

## Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 600 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2500/2140mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	990950 2500/2140
GTIN	4004514225955
Árucikk kategória	960

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelelkel vagy farostlemezekkel. Különböző keresztartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merekítő magassága 55 – 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú keresztartók egyszerű összeillesztésével. **Polcterhelés** maximum 1050 kg, **mezőterhelés** maximum 3500 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

#### Felhasználás:

Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.

#### Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polc lapnak az arányával csökkenteni kell.**

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Szélesség	2254 mm
Rakodási szint anyaga	Acél panel
Polc felépítése	Alappolc
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2254 mm
Magasság	2500 mm
Polclap szélessége	2140 mm
Szerelés szükséges	igen
Polc terhelhetősége	950 kg
Acélpanel rakodási szintek száma	4
Polclap mélysége	600 mm
Mélység	600 mm
polcmélység	600 mm
Polc szélessége	2140 mm
Polcmagasság	2500 mm
Polclap vastagsága	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 600 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc