

## Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 469 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2438/2450mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	990860 2438/2450
GTIN	4004514224767
Árucikk kategória	96P

### Leírás

#### Kivitel:

16 mm-es farost lemezekkel. A rakodási szintek 38 mm-es osztásban állíthatóak. Gyors szerelés kizárólag illesztéssel, csavarok nélkül, a profilok kulcslyuk alakú illesztési pontjainál. Maximális **mezőterhelés**: akár 720 kg, maximális **mezőterhelés**: max. 3200 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

**Alappolc:** Névleges méret = Külső méret mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges méret = külső méret mm

#### Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek. Különösen egyszerűen mozgatható és szerelhető.

#### Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

- Szállítás csak alappolcként lehetséges, polcbővítésként nem. Szükség esetén 2 vagy több alappolc kapcsolható fixen össze egymással egy polcsorra a (tartozék) összekötő elemek segítségével.
- A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 100 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polc lapnak az arányával csökkenteni kell.
- A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

## Műszaki leírás

Szerelés szükséges	igen
Polc szélessége = felépítmény mérete	2450 mm
Polc terhelhetősége	545 kg
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Szélesség	2450 mm
Magasság	2438 mm
Polclap mélysége	469 mm
Polc felépítése	Alappolc
Forgácslap rakodási szintek száma	4
Polclap szélessége	2450 mm
Mélység	469 mm
polcmélység	469 mm
Polc szélessége	2450 mm
Polcmagasság	2438 mm
Lapvastagság	16 mm
Magasságállítás osztása	38 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 469 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc