

## Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 926 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2438/2146mm



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 990875 2438/2146 |
| GTIN              | 4004514224750    |
| Árucikk kategória | 96P              |

### Leírás

#### Kivitel:

16 mm-es farost lemezekkel. A rakodási szintek 38 mm-es osztásban állíthatóak. Gyors szerelés kizárólag illesztéssel, csavarok nélkül, a profilok kulcslyuk alakú illesztési pontjainál. Maximális **mezőterhelés:** akár 720 kg, maximális **mezőterhelés:** max. 3200 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

**Alappolc:** Névleges méret = Külső méret mm

**Keret mélysége összesen:** Névleges méret = külső méret mm

#### Felhasználás:

Terjedelmes áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek. Különösen egyszerűen mozgatható és szerelhető.

#### Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal.**

#### Figyelem:

- **Szállítás csak alappolcként lehetséges, polcbővítésként nem. Szükség esetén 2 vagy több alappolc kapcsolható fixen össze egymással egy polcsorra a (tartozék) összekötő elemek segítségével.**
- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 100 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polc lapnak az arányával csökkenteni kell.**
- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékaik a polcoknak.**
- **Szállítási költségtaakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Rakodási szint anyaga                | Farostlemez                 |
| Polclap szélessége                   | 2146 mm                     |
| Polc szélessége = felépítmény mérete | 2146 mm                     |
| Szélesség                            | 2146 mm                     |
| Magasság                             | 2438 mm                     |
| Polc terhelhetősége                  | 620 kg                      |
| Szerelés szükséges                   | igen                        |
| Forgácslap rakodási szintek száma    | 4                           |
| Polclap mélysége                     | 926 mm                      |
| Polc felépítése                      | Alappolc                    |
| Mélység                              | 926 mm                      |
| polcmélység                          | 926 mm                      |
| Polc szélessége                      | 2146 mm                     |
| Polcmagasság                         | 2438 mm                     |
| Lapvastagság                         | 16 mm                       |
| Magasságállítás osztása              | 38 mm                       |
| Szerelés kivitelezés                 | Beakasztható polc           |
| Szín kiválasztása                    | RAL 5010, 2004              |
| Terméknév attribútum                 | Mélység 926 mm              |
| Termék fajtája                       | Széles oszloptávolságú polc |