

## Munkahelyi szőnyeg Top Szélesség 91 cm, fekete / sárga, Hossz: 200cm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	964529 200
GTIN	662641658066
Árucikk kategória	96C

### Leírás

#### Kivitel:

Ezek az ipari alátétszőnyegek kiváló minőségű műanyagokból készülnek, **fokozott igénybevételhez:**

- **Kemény és csekély kopású vinil felület az optimális csúszásgátlás és a hosszú élettartam érdekében.**
- **Puha vinil szivacsmag az elfáradás megakadályozásához. Ez a vinil felületre van laminálva.**
- **Csúszásmentes RedStop™ alsó oldal.**
- **Minden oldalon letört élék a botlásmentes rálépés érdekében.**
- **Feltételesen ellenálló a legtöbb ipari zsírral, üzemanyaggal és vegyszerrel szemben. Hűtő-kenőanyagokhoz nem alkalmas.**
- **Körkörös bevonattal ellátva a nedvesség behatolása ellen.**
- **Nehezen gyullad meg a DIN 4102 B1 szerint.**
- **Padlóvastagság: 14,3 mm, súly: kb. 6,5 kg/m<sup>2</sup>.**
- **R10 csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.**

### Műszaki leírás

Súly	12 kg
------	-------

Mérsékelten ellenálló a legtöbb	Ipari zsírok, munkanyagok, vegyszerek
Anyag	Vinilhab mag
Élletörés	4 oldalas
Csúszásmentes alsó oldal	igen
Szélesség	91 cm
Vastagság	14,3 mm
Hossz	200 cm
Összeilleszthető	nem
Felület	Vinil
Biztonsági szegéllyel	2 oldalas
Súly/felület	6,5 kg/m <sup>2</sup>
Csúszásmentes DIN 51130, BGR 181 szerint	R10
Álláskönnyítő	Szigetelés (hő)
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Csökkenti az elfáradást
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	Olajnak nem ellenálló
Festék	fekete / sárga
Termék fajtája	Munkahelyi szőnyeg