

Nitrilgumi padlászőnyeg, zárt, biztonsági szegéllyel, fekete / narancssárga, Szélesség×hossz: 97X163cm



Rendelési adatok

Rendelés száma	964621 97X163
GTIN	662641855625
Árucikk kategória	96C

Leírás

Kivitel:

Ipari nitrilgumi padlászőnyegek három oldalon jól látható, **narancsszínű biztonsági szegéllyel**.

- **Az alsó oldalon a plusz bordák tágas „tereket” hoznak létre a szennyeződéseknek és folyadékoknak – a felület tiszta, száraz és csúszásmentes marad.**
- **Hosszú élettartamú, robusztus, rendkívül ellenálló nitrilgumi.**
- **Teljesen csúszásmentes felület és biztonságos padlótapadás, nedvesség esetén is.**
Padlóvastagság: 22 mm, súly: kb. 13 kg/m².
- **Az ipari olajokkal és a legtöbb vegyszerrel szemben ellenálló.**
- **Bevizsgált csúszásgátlás DIN 51130 és BGR 181 szerint.**

Zárt nitrilgumi padlászőnyegek.

Figyelem:

Speciális méretek külön rendelésre szállíthatók 30,5×30,5 cm-es osztásméretben, plusz szegélylécenként 5 cm.

Műszaki leírás

Hossz	163 cm
-------	--------

Biztonsági szegéllyel	3 oldalas
Anyag	nitrilgumi
Súly/felület	13 kg/m ²
Szélesség	97 cm
Vastagság	22 mm
Összeilleszthető	nem
Gyártó jelölése	Safety Stance Solid™ Nitrile
Álláskönnyítő	Szigetelés (hő)
Álláskönnyítő	Csúszásgátló
Álláskönnyítő	Csökkenti az elfáradást
ütésvédelem	Padló
Anyag tulajdonsága	olajálló
Festék	fekete / narancssárga
Termék fajtája	Munkahelyi szőnyeg