



Szemeteskuka, kék, Űrtartalom: 360l



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 987801 360 |
| GTIN | 4052941031755 |
| Árucikk kategória | 98A |

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzzsel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapozás biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek.

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|---------|
| Súly | 18,6 kg |
| Hasznos terhelés DIN EN szerint | 144 kg |
| Kerék Ø | 200 mm |
| Térfogat | 360 l |
| Szélesség | 665 mm |

| | |
|-------------------|---------------|
| Mélység | 880 mm |
| Magasság | 1115 mm |
| Névleges tartalom | 360 l |
| Térfogat túrés | -40 / +20 l |
| Gyártó jelölése | Pro Wave kuka |
| Festék | kék |
| Termék fajtája | Szemeteskuka |