

Biztonsági fa járórács kétszeres fellépő profillal / széles oldal, Szélesség 100 cm, Járórács hossza: 200cm



Rendelési adatok

Rendelés száma	964854 200
GTIN	4047482094765
Árucikk kategória	96C

Leírás

Kivitel:

Biztonsági fa járórácsok stabil, recézett bükkfalécekből. **Anyag:** A szárítókamrában szárított **bükkfalécek** legalább 3 acélkötéllal vannak összekötve. A végek lezárása sárgaréz menetes szárákkal történik belső hatszög csavarokkal. A **rugalmas gumilábak** megakadályozzák a fa rács elcsúszását és nagyon kényelmes járást biztosítanak. A legtöbb olajnak és vegyszereknek **ellenáll**. **Magasság:** kb. 35 mm. **Súly:** kb. 13 kg/m². Lehetséges **rácshosszok:** 80, 100, 120, 150 cm. Lehetséges **rácshosszok:** Minden kívánt hosszban szállítható (a kezelhetőség határaitra ügyelni kell). Tisztítás: Tekerje fel a farácsot.

Fellépő profil: Plusz élettörés a faléc-rácsok **széles oldalán**.

Műszaki leírás

Élettörés	nélkül
Járórács magassága	35 mm
Súly	20,8 kg
Ellenálló képesség	a legtöbb olajjal és savval szemben ellenálló
Anyag	Bükkfalécek
Fellépő profil	2 oldalas
Járórács hossza	200 cm
Terméknév attribútum	Szélesség 100 cm
Járórács szélessége	100 cm

Termék fajtája

Fa járórács