



## Szemeteskuka, antracit, Űrtartalom: 240l



### Rendelési adatok

Rendelés száma	987800 240
GTIN	4052941277153
Árucikk kategória	98A

### Leírás

#### Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzsszel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek. Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

#### Szabvány:

**DIN EN 840-1, 5 und 6.**

### Műszaki leírás

Hasznos terhelés DIN EN szerint	96 kg
Szélesség	585 mm
Kerék Ø	200 mm
Térfogat	240 l

Magasság	1100 mm
Mélység	740 mm
Súly	14,9 kg
Névleges tartalom	240 l
Térfogat túrés	-5 / +15 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	antracit
Termék fajtája	Szemeteskuka