



Szemeteskuka, barna, Űrtartalom: 120l



Rendelési adatok

Rendelés száma	987803 120
GTIN	4052941684364
Árucikk kategória	98A

Leírás

Kivitel:

Szemeteskuka kúpos alakú műanyag törzssel. A felső peremnél stabilizáló bordákkal. A fedél körbefutó kondenzvíz cseppentő mélyedéssel. A fedél fogantyúk kézre állnak és ferdén helyezkednek el. 4 db zsanérral (80 méret: 2 zsanér) a zsanércsapszeg biztosításával. Megerősített aljrész szabadalmaztatott tengelyszerkezettel. Stabil külső futómű megerősített, robusztus tengellyel és könnyen futó kerekekkel. Zajcsillapított kivitelű fedélnyitás, eleget tesz a 2000/14 EU-irányelv szerinti zajvédelmi rendeletnek. Stabilabb edény az aljrész speciális kialakításának köszönhetően végigfutó hullámkontúrral

Szabvány:

DIN EN 840-1, 5 und 6.

Műszaki leírás

Magasság	1005 mm
Térfogat	120 l
Mélység	555 mm
Kerék Ø	200 mm

Súly	10,5 kg
Hasznos terhelés DIN EN szerint	48 kg
Szélesség	480 mm
Névleges tartalom	120 l
Térfogat túrés	-6 / +8 l
Gyártó jelölése	Pro Wave kuka
Festék	barna
Termék fajtája	Szemeteskuka