

Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 800 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 3000/1785mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990995 3000/1785
GTIN	4004514225603
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelelkel vagy farostlemezekkel. Különböző keresztartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merekítő magassága 55 – 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú keresztartók egyszerű összeillesztésével. **Polcterhelés** maximum 1050 kg, **mezőterhelés** maximum 3500 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

Felhasználás:

Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polc terhelhetősége	670 kg
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	1842 mm
Magasság	3000 mm
Polclap mélysége	800 mm
Polclap szélessége	1785 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Szerelés szükséges	igen
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Szélesség	1842 mm
Forgácslap rakodási szintek száma	5
Mélység	800 mm
polcmélység	800 mm
Polc szélessége	1785 mm
Polcmagasság	3000 mm
Lapvastagság	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 800 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc