

## Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 800 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/2500mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	990990 2000/2500
GTIN	4004514225177
Árucikk kategória	960

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelelkel vagy farostlemezekkel. Különböző keresztartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merekítő magassága 55 – 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú keresztartók egyszerű összeillesztésével. **Polcterhelés** maximum 1050 kg, **mezőterhelés** maximum 3500 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

#### Felhasználás:

Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.

#### Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polc lapnak az arányával csökkenteni kell.**

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

Forgácslap rakodási szintek száma	3
Polc terhelhetősége	1050 kg
Polclap szélessége	2500 mm
Alappolc felépítmény mérete, szélesség	2614 mm
Szélesség	2614 mm
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Polc felépítése	Alappolc
Magasság	2000 mm
Szerelés szükséges	igen
Polclap mélysége	800 mm
Mélység	800 mm
polcmélység	800 mm
Polc szélessége	2500 mm
Polcmagasság	2000 mm
Lapvastagság	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 800 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc