

Széles oszloptávolságú polcbővítés, Mélység 600 mm, Magasság / polcбетét szélesség: 2500/2500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	990985 2500/2500
GTIN	4004514225412
Árucikk kategória	960

Leírás

Kivitel:

Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelelkel vagy farostlemezekkel. Különbözö keresztartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merekítö magassága 55 – 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú keresztartók egyszerű összeillesztésével. **Polcterhelés** maximum 1050 kg, **mezöterhelés** maximum 3500 kg.

Leírás:

Felépítmény mérete:

Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

Felhasználás:

Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetöek és levehetöek.

Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszört bevonattal**.

Figyelem:

- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezöterhelés esetén. Az engedélyezett mezöterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.**

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

Műszaki leírás

Polc terhelhetősége	1050 kg
Polclap szélessége	2500 mm
Rakodási szint anyaga	Farostlemez
Szélesség	2557 mm
Polc felépítése	Polcbővítés
Polclap mélysége	600 mm
Polcbővítés felépítmény mérete, szélesség	2557 mm
Forgácslap rakodási szintek száma	4
Szerelés szükséges	igen
Magasság	2500 mm
Mélység	600 mm
polcmélység	600 mm
Polc szélessége	2500 mm
Polcmagasság	2500 mm
Lapvastagság	25 mm
Magasságállítás osztása	25 mm
Szerelés kivitelezés	Beakasztható polc
Szín kiválasztása	RAL 5010, 2004
Terméknév attribútum	Mélység 600 mm
Termék fajtája	Széles oszloptávolságú polc