



Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 3



Rendelési adatok

Rendelés száma	966000 3
GTIN	4003866403332
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, **biztonsági híddal** és széles **rakodótálcával**. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Kereszttartó magassága	87 mm
Munkamagasság kb.	2,7 m
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Fokok száma a platformmal együtt	3
Súly	6 kg

Létrahossz	1,44 m
Rakodótálca van	igen
Alsó, külső szélesség	0,45 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Anyag	Lépcsők és száruk sajtolt alumínium profilból
Platformmagasság	0,7 m
Járhatóság	Egyoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra