



Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	966000 4
GTIN	4003866403349
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, **biztonsági híddal** és széles **rakodótálcával**. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	2,9 m
Fokok száma a platformmal együtt	4
Létrahossz	1,67 m
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Alsó, külső szélesség	0,47 m

Kereszttartó magassága	87 mm
Anyag	Lépcsők és száruk sajtolt alumínium profilból
Platformmagasság	0,9 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Súly	7 kg
Rakodótálca van	igen
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Járhatóság	Egyoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra