

## Széles oszloptávolságú alappolc, Mélység 800 mm, Magasság / polcbetét szélesség: 2000/1785mm



### Rendelési adatok

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 990990 2000/1785 |
| GTIN              | 4004514225153    |
| Árucikk kategória | 960              |

### Leírás

#### Kivitel:

Horganyzott rácsszerkezet. Választhatóan 25 mm vastag horganyzott acélpanelelkel vagy farostlemezekkel. Különböző keresztartó típusokkal a szükséges teherbírás függvényében (merekítő magassága 55 – 85 mm). Gyorsan összeszerelhető a ZG típusú keresztartók egyszerű összeillesztésével. **Polcterhelés** maximum 1050 kg, **mezőterhelés** maximum 3500 kg.

#### Leírás:

#### Felépítmény mérete:

Névleges hossz + oszlopok száma × 57 mm.

#### Felhasználás:

Terjedelmes és nehéz áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek.

#### Szín:

Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló **porszórt bevonattal**.

#### Figyelem:

- **A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több, mint 1200 mm, de csak 2600 kg mezőterhelés esetén. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polc lapnak az arányával csökkenteni kell.**

- **A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozéka a polcnak.**
- **Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.**

## Műszaki leírás

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Polc felépítése                        | Alappolc                    |
| Polclap mélysége                       | 800 mm                      |
| Polclap szélessége                     | 1785 mm                     |
| Szerelés szükséges                     | igen                        |
| Polc terhelhetősége                    | 670 kg                      |
| Rakodási szint anyaga                  | Farostlemez                 |
| Szélesség                              | 1899 mm                     |
| Alappolc felépítmény mérete, szélesség | 1899 mm                     |
| Forgácslap rakodási szintek száma      | 3                           |
| Magasság                               | 2000 mm                     |
| Mélység                                | 800 mm                      |
| polcmélység                            | 800 mm                      |
| Polc szélessége                        | 1785 mm                     |
| Polcmagasság                           | 2000 mm                     |
| Lapvastagság                           | 25 mm                       |
| Magasságállítás osztása                | 25 mm                       |
| Szerelés kivitelezés                   | Beakasztható polc           |
| Szín kiválasztása                      | RAL 5010, 2004              |
| Terméknév attribútum                   | Mélység 800 mm              |
| Termék fajtája                         | Széles oszloptávolságú polc |