



Munkadobogó különálló modul, Típus: A



Rendelési adatok

Rendelés száma	966150 A
GTIN	4003866402618
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Extrém merev összekötésű, korrózió- és időjárásálló könnyűfém szerkezet. Lépcsők recézett alumínium lemezből 555×250 mm. Moduláris felépítés módosítható- és bővíthető konfigurációkhoz. Bővítő modulok 4 különböző magasságban. Kétlépcsős alapmodulként akár 3 bővítőlépcsővel mobil használatra alkalmas. Bővítés a B típusú modultól lehetséges.

Szabvány:

DIN EN 14183.

Műszaki leírás

Munkavégzési magasság	2,2 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	555 mm
Különálló modul súlya	2,9 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	250 mm
Modulkombináció	A
Anyag	Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők
Dobogó mélysége	0,3 m

Szabvány	DIN EN 14183
Platformmagasság korlát nélkül	0,2 m
Járhatóság	Egyoldalas
Fokok száma a platformmal együtt	1
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Munkadobogó