



## Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X4



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966050 2X4
GTIN	4003866403547
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

**Kivitel:**

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű fellépő integrált összekötő vasalattal. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

**Szabvány:**

**DIN EN 131.**

### Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	2,45 m
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Anyag	Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Alsó, külső szélesség	0,43 m
Lépcsőfokok száma	2x4
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm

Létrahossz	0,97 m
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas, merev kötés
Súly	6 kg
Lépcső kivitele	Lépcső
Kereszttartó magassága	87 mm
Járhatóság	Kétoldalas
Lératechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra