



Lépcsős dobogó, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	966190 5
GTIN	4003866555239
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

Szabvány:

DIN EN ISO 14 122

Műszaki leírás

Dobogó hossza	400 mm
Lépcső kivitele	Lépcső
Anyag	Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil keresztartó
Lépcső dőlésszöge	45 fok
Kinyúlás	1470 mm
Súly	46 kg
Fokok száma a platformmal együtt	5

Platformmagasság korlát nélkül	0,99 m
Szabvány	DIN EN ISO 14 122
Járhatóság	Egyoldalas
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	600 mm
Kerekek	igen
Létratechnika teherbírása	300 kg
Terméknév attribútum	Lépcső szélessége 600 mm
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra