



## Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966000 8
GTIN	4003866403387
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, **biztonsági híddal** és széles **rakodótálcával**. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

#### Szabvány:

**DIN EN 131.**

### Műszaki leírás

Anyag	Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Munkamagasság kb.	3,75 m
Súly	13 kg
Lépcső kivitele	Lépcső

Létrahossz	2,6 m
Rakodótálca van	igen
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Kereszttartó magassága	87 mm
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Platformmagasság	1,75 m
Fokok száma a platformmal együtt	8
Alsó, külső szélesség	0,56 m
Járhatóság	Egyoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra