



## Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	966050 2X7
GTIN	4003866403578
Árucikk kategória	96Z

### Leírás

#### Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű fellépő integrált összekötő vasalattal. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

#### Szabvány:

**DIN EN 131.**

### Műszaki leírás

Munkamagasság kb.	3,1 m
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Létrahossz	1,66 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas, merev kötés

Súly	10,5 kg
Anyag	Lépcsők és száruk sajtolt alumínium profilból
Lépcsőfokok száma	2×7
Alsó, külső szélesség	0,5 m
Kereszttartó magassága	87 mm
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra