



Lépcsős állólétra, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	966000 10
GTIN	4003866403400
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű biztonsági dobogó (380 × 260 mm) integrált összekötő vasalattal, **biztonsági híddal** és széles **rakodótálcával**. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően. Két beépített horoggal.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Fokok száma a platformmal együtt	10
Munkamagasság kb.	4,2 m
Lépcső kivitele	Lépcső

Anyag	Lépcsők és száruk sajtolt alumínium profilból
Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Platformmagasság	2,2 m
Rakodótálca van	igen
Kereszttartó magassága	87 mm
Súly	14 kg
Alsó, külső szélesség	0,61 m
Létrahossz	3,05 m
Járhatóság	Egyoldalas
Lératechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra