



Lépcsős kétágú létra, mindkét oldalon járható, Lépcsőfokok száma: 2X8



Rendelési adatok

Rendelés száma	966050 2X8
GTIN	4003866403585
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Lépcsők és létraszárak sajtolt alumínium profilból. Nagyméretű fellépő integrált összekötő vasalattal. 85 mm mély lépcsőfokok csúszásgátló recézéssel és szabadalmaztatott 7-pontos lépcsőfok-létraszár rögzítéssel. Optimális stabilitás a kétoldali, merev kötésnek köszönhetően.

Szabvány:

DIN EN 131.

Műszaki leírás

Létrafok-/lépcsőfok mélység	85 mm
Szétcsúszás elleni védelem	kétoldalas, merev kötés
Anyag	Lépcsők és szárak sajtolt alumínium profilból
Munkamagasság kb.	3,35 m
Kereszttartó magassága	87 mm
Lépcsőfokok száma	2x8

Szabvány	DIN EN 131-2; TRBS 2121; BGI 694
Súly	12 kg
Létrahossz	1,9 m
Alsó, külső szélesség	0,52 m
Lépcső kivitele	Lépcső
Járhatóság	Kétoldalas
Létratechnika teherbírása	150 kg
Termék fajtája	Állólétra