



Lépcsős dobogó, Lépcsőfokok száma a platformmal együtt: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	966192 4
GTIN	4003866555260
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

Szabvány:

DIN EN ISO 14 122

Műszaki leírás

Platformmagasság korlát nélkül	0,8 m
Dobogó hossza	400 mm
Kinyúlás	1270 mm
Fokok száma a platformmal együtt	4
Lépcső dőlésszöge	45 fok
Lépcső kivitele	Lépcső
Súly	39 kg
Szabvány	DIN EN ISO 14 122

Anyag	Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil keresztartó
Járhatóság	Egyoldalas
Létrafok-/lépcsőfok szélesség	800 mm
Kerekek	igen
Lératechnika teherbírása	300 kg
Terméknév attribútum	Lépcső szélessége 800 mm
Two-hands-free elv	igen
Termék fajtája	Dobogós létra