



Kétágú létra dobogóval, egyik oldalon járható, Fokok száma a platformmal együtt: 8



Rendelési adatok

Rendelés száma	966272 8
GTIN	4003866404780
Árucikk kategória	96Z

Leírás

Kivitel:

Peremezett lépcsős létra 80 mm mély lépcsőkkel. Nagyfelületű munkadobogó recézett alumínium lemez burkolattal (380×390 mm). Alumínium rakodótálcával. Alap kivitelben 2 kapaszkodóval a biztonságos fel és le közlekedésért. Optimális stabilitás a szétcsúszás elleni védelemként felszerelt 2 nagyszilárdságú perlonhevederrel (5 fokozat).

Szabvány:

EN 131.

Műszaki leírás

Platformmagasság korlát nélkül	2,07 m
Fokok száma a platformmal együtt	8
Szabvány	EN 131
Rakodótálca van	igen
Dobogó mélysége	390 mm

Járhatóság	Egyoldalas
Súly	17 kg
Létrafok-/lépcsőfok mélység	80 mm
Munkamagasság kb.	4,1 m
Kapaszkodó	2
Dobogó szélessége	380 mm
Szétcsúszás elleni védelem	2 nagy szilárdságú perlonheveder
Alsó, külső szélesség	0,74 m
Létratechnika teherbírása	150 kg
Two-hands-free elv	igen
Safer Step	igen
Termék fajtája	Dobogós létra