

**Garant****Rövid csigafúró készlet HSS-E 113260 sz., kazettával, TiAlN, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	113760 1-10
GTIN	4045197008480
Árucikk kategória	11B

**Leírás****Kivitel:**

A 113260 sz. rövidfúrókból összeállítva.

Precíz furatok a **nagy körfutási pontosságnak** és **speciális forgácshorony profilnak** köszönhetően.

Csúcskialakítással, 2,4 mm mérettől Form C.

**Előny:**

**Ideális kis mélységű fúrási munkákhoz (kb. 2 – 4xD) NC-gépeken és automatákon.**

belső hűtés: nem

Szár: Hengeres szár

Vágóélek száma Z: 2

Fúrótartomány: 1 - 10 mm

Fúrók száma: 19

Fúrók méretemelkedése: 0,5 mm

**Műszaki leírás**

Fúrótartomány	1 - 10 mm
Fúrók száma	19

Fúrók méretemelkedése	0,5 mm
Szár	Hengeres szár
Vágóélek száma Z	2
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 1897
Tűrés névleges Ø	h8
Csúcsszög	130 fok
belső hűtés	nem
kazettával	igen
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Csigafúró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	56 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	37 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	31 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	6 m/min	S
CuZn	feltételesen alkalmas	100 m/min	N
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 8 mm	113260 8
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 9,5 mm	113260 9,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 1,5 mm	113260 1,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 7,5 mm	113260 7,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 5,5 mm	113260 5,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 2,5 mm	113260 2,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 10 mm	113260 10
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 1 mm	113260 1
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 9 mm	113260 9
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 5 mm	113260 5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 3 mm	113260 3
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 8,5 mm	113260 8,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 7 mm	113260 7
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 4,5 mm	113260 4,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 3,5 mm	113260 3,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 6,5 mm	113260 6,5
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 4 mm	113260 4
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 2 mm	113260 2
Rövidfúró HSS/E Ø DC h8 6 mm	113260 6