



## Dekopírfűrész, Típus: 723415



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078210 723415
GTIN	4014586839332
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus és univerzálisan használható dekopírfűrész fém hajtóműházzal és túlterhelés elleni védelemmel.

Robusztus fém dekopírfűrész **pontos vágásokhoz** nehezen forgácsolható anyagban is (pl.INOX).

- **Nagyon nyugodt járás a pontos tömegkiegyenlítés következtében.**
- **A fűrészlap-előretartási szög az ingalökhöz hasonlóan gondoskodik a tiszta forgácselvezetről.**
- **Átkapcsolható forgácselvezetés – szívás vagy fúvás.**

#### Tartalom:

Forgácscsakítás-védelem.

2 × fűrészlap.

#### Figyelem:

Dekopírfűrészlapokat az 588800 sz. alatt talál.

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073808 – 073840 sz. alatt talál.

Gyártó jelölése: ASTE 638

Teljesítményfelvétel: 450 W

Löketszám: 1050 - 2600 min<sup>-1</sup>

Maximális fűrészelési vastagság acélban: 10 mm

Maximális fűrészelési vastagság INOX-ban: 6 mm

Ingalököt: módosított

## Műszaki leírás

Maximális fűrészelési vastagság acélban	10 mm
Megfelelő dekopírfűrészlapok	Külön rendelésre
Különlegesség	merev megvezetés, univerzálisan használható
Gyártó jelölése	ASTE 638
Maximális fűrészelési vastagság INOX-ban	6 mm
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Súly	2,2 kg
Teljesítményfelvétel	450 W
Ingalöket	módosított
Löketszám	1050 - 2600 min <sup>-1</sup>
Felépítés	Rúd alak
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Fűrész

## Tartozék

Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AF	588400 T118AF
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318A	588400 T318A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118A	588400 T118A
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T318B	588400 T318B
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T127D	588400 T127D
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118AHM	588400 T118AHM
Dekopírfűrészlap készlet Megnevezés T118B	588400 T118B