



## Lemezcsipkedők, Típus: 723239



### Rendelési adatok

Rendelés száma	078111 723239
GTIN	4014586869926
Árucikk kategória	03F

### Leírás

#### Kivitel:

- **Nagyon kedvező üzemeltetési költségek a bélyeg és a matrica hosszú élettartama miatt.**
- **QuickIN gyorscsere rendszer a gyors, szerszám nélküli bélyeg- és a matricacsere érdekében.**
- **A munkavégzés iránya szerszám nélkül változtatható.**
- **Ideális mély bordázatú trapézlemezekhez 160 mm-ig.**

#### Figyelem:

A hozzávaló akkukat a 073851 – 073858 sz., ill. induló készleteket a 073863 – 073867 sz. alatt talál. Töltőkészülékek a 073866 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Teljesítményfelvétel	350 W
Vágási sebesség	2,7 m/min
Súly	1,9 kg
Fogásszélesség	5 mm

Legkisebb görbület sugara	70 mm
Maximális anyagvastagság, acél 400 N/mm <sup>2</sup>	1,6 mm
Löketszám	1500 min <sup>-1</sup>
Gyártó jelölése	BLK 1.6LE
Max. vibráció EN szerint	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximális anyagvastagság, acél 800 N/mm <sup>2</sup>	0,7 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Lemezcsipkedők