

Garant**Körkivágó, HM lapos, Ø DC: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118500 32
GTIN	4045197037244
Árucikk kategória	11C

Leírás**Kivitel:**

A **fúrókorona és a szár egy darabból** van (edzett), rendkívül stabil és kifogástalan körfutású. **Keskeny keményfém lapkák pozitív homlokszöggel és nagy hátszöggel**, ami jó vágási teljesítményt nyújt csekély vágási nyomás mellett. Cserélhető központfúró, szár 3 befogási lelapolással.

Vágásszélesség 2 mm minden méretnél. Ø Tűrés: **+ 0,10 / – 0,05 mm.**

L méret: **Minden méret = 8 mm.**

Felhasználás:

Telepített gépeken történő felhasználáshoz. Alkalmas szálerősítéses műanyagokhoz (üveg- és szénzálalas műanyagok).

Csak lemezekhez maximum 4 mm vastagságig.

Műszaki leírás

Névleges Ø D _c	32 mm
Szár Ø	10 mm
Hossz L	8 mm
Kivitel	lapos
Szerszámanyag	HM
Szabvány	Gyári szabvány

Szár	3 befogófelületű szár
Ø tűrés	-0,05 / 0,1 mm
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Körkivágó

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	70 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	35 m/min	M
Grafit, GFK, CFK	alkalmas	80 m/min	N
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		