

Honeywell**Turboshield Rostély, Lencse anyaga: PC-IR5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097887 PC-IR5
GTIN	7312550317488
Árucikk kategória	09A

Leírás**Kivitel:**

Széles látómezős rostélyok jó védelemmel az áll / nyak környékén. Minden rostély UV védelem tanúsítvánnyal rendelkezik és védelmet nyújt a folyadékok és fröccsenő olvadt fémek, valamint közepes ütések ellen extrém hőmérsékletek esetén is (-5 °C – 55 °C). Polikarbonát rostély **5-ös IR védelmi fokozattal.**

Szabvány:

EN 166

Alkalmazható:

Fej- és sisaktartó 097885 sz. és 097886 sz.

Műszaki leírás

Lencse anyaga	Polikarbonát
Lencse bevonat	Infravörös védelmi fokozat: 5
UV védelem	Standard
Lencse színezése	zöld
Lencse jelölése	5 HON 1 BTA39

Termék fajtája

Rostély