

**Kabát Highline, pala / fekete, Konfekcióméret DE: 24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	091312 24
GTIN	4030913067896
Árucikk kategória	06I

Leírás**Kivitel:**

A friss és modern **Highline** kollekción kiváló minőségű, szövetkeveréke nem károsodik és nem megy össze, három színű megjelenéssel. Kiegészítő szín nagyon kopásálló canvas-szövetből. Strapabíró az igénybevételnek kitett részekben háromszoros varrásnak köszönhetően. Sok olyan hasznos részlet jellemzi, mint mobiltelefon vagy colstok tartó zseb, valamint állítható derékbőség.

Kabát a hátrészen bőségállító berakással és a deréknál gumírozással az optimális viselési kényelem érdekében.

- **Két mellső zseb hajtókával és tépőzárral.**
- **Rejtett elülső tépőzár.**
- **Mobiltelefon zseb a bal kabátujjon.**
- **Két rávarrott oldalsó zseb.**
- **Állítható ujjpánt tépőzárral.**

Figyelem:

A Shop-ban megadott méret a DE konfekcióméretnek felel meg. Az országnak megfelelő méretet a mérettáblázatban ill. a műszaki adatoknál találja.

Kabát búzakék / tengerkék színekombinációban a 091311 sz. alatt található.

Műszaki leírás

Oldalsó zsebek száma	2
A hátrészen berakással	igen
Kabát csat	Zipzár
Mellső zsebek száma hajtókával és tépőzárral	2
Mobiltelefon zseb elhelyezése	a bal ujjon
Derékrész	Gumis derékrész
FR méret	44C
Rejtett záróelem	igen
Konfekcióméret DE	24
Ujjak vége	Állítható ujjpánt tépőzárral
Oldalsó zsebek	rávarrott
Sorozat	Highline
Speciális szolgáltatás	Textilnemesítés
Nem	férfi
Anyagösszetétel	65 % poliészter
Anyagösszetétel	35 % pamut
Anyagtömeg / szövetsűrűség	285 g/m ²
Ruházat, standard	UV-Standard 801
Ruházat, standard	Oeko-Tex Standard 100
Mosás	60 °C színes ruha
Fehérítés	Nem fehéríthető
Vegyitisztítás	Tisztítás perklóretilénnel
Szárítás	Kíméletesen gépben szárítható (alacsony hőmérséklet)
Pántok	Vasalható, a maximum hőfok: 200 °C
Festék	pala / fekete
Termék fajtája	Munkakabát

