



Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül) 1 ferde késsel HSS-E 119550 sz., Típus: LILIPUT



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 119500 LILIPUT |
| GTIN | 4033591019201 |
| Árucikk kategória | 16B |

Leírás

Kivitel:

Komplett körkivágó (biztonsági gyűrű nélkül), 1 ferde HSS/E késsel ellátva (119550sz.) húzó vágáshoz, nincs késelakadás.

Felhasználás:

Telepített fúrógépeken lyukak, ill. tárcsák precíz kivágásához.

Figyelem:

Gyűrűk kivágásához a 00/.. és 00A méreteknél több késtartó helyezhető fel a kereszttartóra.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------|
| Központfúró Ø | 5 mm |
| Kivágási tartomány egy késsel | 18 - 80 mm |
| Szár Ø | 10 mm |
| Termék fajtája | Körkivágó |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Alu műanyagok | alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| CuZn | feltételesen alkalmas | | |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |