

**Garant****Központfúró HSS B, balos, bevonat nélkül, Névleges Ø DC k12: 2,5 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	111540 2,5
GTIN	4045197000972
Árucikk kategória	11A

**Leírás****Kivitel:**

Tömör anyagból köszörülve és hátraköszörülve.

**Kiegészítő védősüllyesztéssel** (120° védőszög), csavarthornyú, **balos**.

Névleges Ø D<sub>c</sub>: 2,5 mm

Munkadarab Ø: 20 – 30 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Előtolás f acélban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/ford,
Munkadarab Ø	20 – 30 mm
Szártűrés	h7
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	56 mm
Bevonat	bevonat nélkül
Szerszámananyag	HSS
Szabvány	DIN 333

Típus	B
Túrás névleges Ø	k12
Süllyesztési szög	120 fok
Vágásirány	balra
Szár	Hengeres szár, h7
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Központfúrás