

**Garant****CaraFin gyémánt polírozó kendő, puha, 150×180 mm, Szemcsézet: D1µm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 552785 D1     |
| GTIN              | 4045197994622 |
| Árucikk kategória | 51G           |

**Leírás****Kivitel:**

**CaraFin gyémánt polírozó szerszámok** egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

Puha polírozó kendő **lágynak és karcolásra érzékeny** anyagok végpolírozott felületeinek **kontúrhoz illeszkedő tükörfényesre polírozásához**.

**Előny:**

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

**Gyémánt polírkendők** (mikroszálás) egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva.

**Felhasználás:**

Gyors, száraz kézi polírozáshoz.

Gyors, száraz kézi polírozáshoz.

**Műszaki leírás**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Méret                         | 150×180 mm            |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | D                     |
| Anyag                         | Mikroszál             |
| Finomsági fok                 | Tükörfényes polírozás |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Szemcsézet           | D1             |
| Hossz                | 180 mm         |
| Szélesség            | 150 mm         |
| Terméknév attribútum | 150×180 mm     |
| Termék fajtája       | Polírozó kendő |

### Felhasználói adatok

|                               | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>  | alkalmas              |                |         |
| Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              |                |         |
| Acél < 55 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 60 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Acél < 67 HRC                 | alkalmas              |                |         |
| Keményfém (HM)                | feltételesen alkalmas |                |         |
| INOX                          | alkalmas              |                |         |
| Ti                            | feltételesen alkalmas |                |         |
| GG(G)                         | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                          | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                  | alkalmas              |                |         |
| Lakk                          | alkalmas              |                |         |
| Uni                           | alkalmas              |                |         |
| Száraz                        | alkalmas              |                |         |