

Garant**CaraFin gyémánt polírozó lap, 125×175 mm, Szemcsézet: D10µm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	557515 D10
GTIN	4045197994646
Árucikk kategória	51G

Leírás**Kivitel:**

CaraFin gyémánt polírozó szerszámok egyik oldalon **monokristályos gyémánttal** szórva. A kötött gyémántszemcsék lényegesen **magasabb hasznosítási fokkal** rendelkeznek a polírozó pasztákban lévő külön gyémántszemcsékhez képest.

CaraFin gyémánt polírozó lap (EVA) **nyitott szerkezettel**, nem tömődik el.

Előny:

Nincsenek előkészítési és tisztítási mellékidők, mint a gyémántpasztáknál.

Kiváló minőségű, **rugalmas poliuretán habszivacsból**.

Felhasználás:

Minden **kemény anyag és színesfém** polírozott felületének kézi, **kontúrhoz illeszkedő végső polírozása ill. fényes polírozása**. Gyors polírozás a nagy hatékonyságnak köszönhetően.

Nedves- és száraz polírozáshoz alkalmas.

Műszaki leírás

Csiszolóeszköz rövid jelölése	D
Hossz	175 mm
Méret	125×175 mm
Szélesség	125 mm
Polírozási fokozat	Végső polírozás
Sorozat	CaraFin

Terméknév attribútum	125×175 mm
Termék fajtája	Polírozó tömb

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		