

**Garant****Nyomatékkulcs skála nélkül irányváltós racsnival, Maximális nyomaték: 320Nm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	657460 320
GTIN	4045197996022
Árucikk kategória	61E

**Leírás****Kivitel:**

Egykarú nyomatékkulcs beállító skála nélkül. A kívánt nyomaték beállítása a 657455 sz. 1 méretű beállító szerszámmal történik egy arra alkalmas vizsgálókészülékkel kombinálva.

Fixen beépített **irányváltós racsnival** kioldóval – **jobbos és balos meghúzáshoz**. Nyomatékkulcs, csak jobbra kattant.

**Funkció:**

A beállított érték elérésekor a kulcs „jelzést adva” (hallhatóan és érezhetően) kattant, majd újra azonnal üzemkész.

**Felhasználás:**

Csavarok ellenőrzött meghúzásához az előre beállított nyomaték szerint sorozatgyártás esetén.

**Szabvány:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Pontosság:**

a beállított érték  $\pm 2\%$ -a.

**Alkalmazás:****Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:**

$L_1$  = kar hossza rátűző szerszám nélkül

$L_2$  = beállított alaplíméret a nyomatékkulcsnál

$L_3$  = kar hossza, a gyári kalibrálási alaplímérettel

$L_4$  = a rátűző szerszám alaplímérete

L = a szerszám teljes hossza

$T_1$  = beállítandó forgatónyomaték

$T_2$  = előírt nyomaték

**Műszaki leírás**

Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Maximális nyomaték	320 Nm
Nyomaték mérési pontossága	±2 %
Súly	1200 g
Nyomatéktartomány	60 - 320 Nm
Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Mérési eljárás	Forgatónyomaték
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
A kioldási értékállíthatósága	előbeállítva
Csatlakozó forma	Meghajtó négyszög (racsnis)
A kioldási érték beállítása	beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges)
Teljes hossz L	672 mm
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [I <sub>3</sub> ]	577 mm
Visszajelzés	kioldó
Kalibrálás	O6
Kalibrálás	O7
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Kioldás jelzése	tapintásos
Kioldás jelzése	tapintásos
Méréstechnika	mechanikus
Termék fajtája	Nyomatékkulcs

## Szolgáltatások

BeállításNyomatékkulcs skála nélkül Típushoz SET	020080 SET
Kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 400 Nm	020090 400
	020020 1000

DAkKS kalibrálásNyomatékkulcs Maximális nyomaték 1000 Nm	
DAkKS kalibrálás és beállításNyomatékkulcs skála nélkül Maximális nyomaték 1000 Nm	020190 1000

**Tartozék**

Nyomaték beállító kulcs Típus 1	657455 1
---------------------------------	----------