

**Garant****Gépi menetfúró átmenő furathoz, TiN, Típus: 1/2-13****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130035 1/2-13
GTIN	4062406039400
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Menetmélység	38,1 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	13
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	12,7 mm
Szár négyszög □	9 mm
Teljes hossz L	110 mm
Forgácshoronyok száma	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menetemelkedés	1,954 mm
Magfurat Ø	10,73 mm
Menetfajta	UNC

Menetméret	1/2-13 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró