

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-27****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 5/8-27
GTIN	4062406043971
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Magfurat Ø	15 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	15,875 mm
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	27
Teljes hossz L	110 mm
Menetmélység	39,7 mm
Menetemelkedés	0,941 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS

Menetméret	5/8-27 UNS
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró